

# PHILIPS

Parterre  
buitenlantaarn 7,5W

myGarden

2700 K

Zwart

Waterbestendig



16482/30/PO



## Geniet van een prachtig verlichte tuin

Deze zwarte kubusvormige Philips Parterre LED-sokkellamp is door zijn modern ontwerp een echte blikvanger voor uw tuin, tuinpaden of oprit. Door de kubusvorm schijnt het warme witte licht alle kanten op. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. Geef uw tuin, tuinpaden of oprit een bijzonder mooie uitstraling door deze sokkellamp ook te combineren met een Parterre buitenwandlamp.

### Duurzame lichtoplossingen

- LED-lamp van topkwaliteit

### Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

### Speciale kenmerken

- Weerbestendig

# Kenmerken

## LED-lamp van topkwaliteit

De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het

eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkellampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,855 kg
- Hoogte: 77 cm
- Lengte: 10 cm
- Breedte: 10 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800 lm
- Netspanning: 50 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 8 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718696158869
- Nettogewicht: 1,86 kg
- Brutoweight: 2,06 kg
- Hoogte: 82,5 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 11 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005378201



Publicatiedatum:  
2024-07-25  
Versie: 0.458

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.