

# PHILIPS

Afterglow  
wandlamp 4,5W

myGarden

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



17352/93/PO



## Geniet van een prachtig verlichte tuin

De Philips Afterglow LED-buitenwandlamp van gegoten aluminium en glas geeft uw muur een stijlvolle en krachtige uitstraling. Het rechthoekige, moderne ontwerp straalt warm wit LED-licht omhoog en omlaag. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel.

### Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit

### Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

### Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Te bedienen met wanddimmers
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

### Speciale kenmerken

- Eenvoudige installatie
- Weerbestendig
- Lange levensduur - tot 30 jaar

# Kenmerken

## Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

### LED-lamp van topkwaliteit

De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

### Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

### Te bedienen met wanddimmers



Regel de helderheid van deze Philips lamp met een wanddimmer (niet meegeleverd) om de sfeer in de hele kamer te bepalen of om juist de mooiste plekjes in huis te verlichten.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

### Eenvoudige installatie



Het installeren van een armatuur kan soms lastig zijn, maar bij deze Philips buitenlamp is er specifiek op gelet dat het product makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. Het product wordt geleverd met een torxsleutel voor de installatie.

## Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

### Lange levensduur (30 jaar)



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 30.000 uur (dit staat gelijk aan 30 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Materiaal: Aluminium

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Tuin

- Tuin: Achtertuin, Voortuin

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,994 kg
- Hoogte: 30 cm
- Lengte: 26,4 cm
- Breedte: 17,5 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 40 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000 lm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: II – dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 2

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718696158982
- Nettogewicht: 1,99 kg
- Brutogewicht: 2,15 kg
- Hoogte: 32,1 cm
- Lengte: 8,6 cm
- Breedte: 21,1 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005382501



Publicatiedatum:  
2024-04-19  
Versie: 0.446

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)