

PHILIPS

Buxus wandlamp
4,5W

myGarden

2700 K

Roestvast staal

Waterbestendig



17357/47/PO



Geniet van een prachtig verlichte tuin

De Philips Buxus LED-buitenwandlamp van roestvrij staal geeft uw muur een stijlvolle en krachtige uitstraling. Het cilinder- vormige ontwerp straalt warm wit LED-licht omhoog en omlaag voor een bijzonder mooi effect op de hele muur. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel.

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit

Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

- Te bedienen met wanddimmers
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Speciale kenmerken

- Eenvoudige installatie
- Weerbestendig
- Lange levensduur - tot 25 jaar

Kenmerken

Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

LED-lamp van topkwaliteit

De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen.

Te bedienen met wanddimmers



Regel de helderheid van deze Philips lamp met een wanddimmer (niet meegeleverd) om de sfeer in de hele kamer te bepalen of om juist de mooiste plekjes in huis te verlichten.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Eenvoudige installatie



Het installeren van een armatuur kan soms lastig zijn, maar bij deze Philips buitenlamp is er specifiek op gelet dat het product makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. Het product wordt geleverd met een torxsleutel voor de installatie.

Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 25.000 uur (dit staat gelijk aan 25 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Roestvast staal
- Materiaal: Roestvrij staal

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,659 kg
- Hoogte: 14 cm
- Lengte: 10,1 cm
- Breedte: 12,6 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 35 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 525
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 4.5 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 2

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696159408
- Nettogewicht: 0,66 kg
- Brutoweight: 0,74 kg
- Hoogte: 15,6 cm
- Lengte: 10,6 cm
- Breedte: 13,1 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005403801



Publicatiedatum:
2024-04-19
Versie: 0.492

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.