

PHILIPS

Puled grondspots/
spies, 4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Zwart

Waterbestendig



17481/30/PO



Geniet van een prachtig verlichte tuin

Deze authentieke, zwarte Philips Puled spot voegt wat charme toe aan je tuin in het donker. De spot schijnt warmwit licht waarmee je je tuin 's avonds tot leven brengt voor een gezellig etentje met het gezin of een buitenfeest.

Lichtinstellingen

- Zacht en warm wit licht

Geniet ook buiten van stijlvol licht

- Ontworpen voor buitengebruik - waterbestendig IP44

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Hoogwaardig aluminium en echt glas

Speciale kenmerken

- Draaibare spot
- Eenvoudig te installeren voor elke toepassing

Richt uw tuin in met licht

- Decoratieve buitenverlichting

Kenmerken

Zacht en warm wit licht

Creëer een knusse sfeer met warmwit licht. Een slimme lamp die zich aanpast aan je dagelijkse activiteiten

Ontworpen voor buitengebruik

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips tuinverlichting is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en echt glas.

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Eenvoudig te installeren

Decoratieve buitenverlichting

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Glas, Aluminium

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Afgetekende lichtbundels: Ja
- Dimbaar: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Grondspots/-prikkers
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,584 kg
- Totale hoogte: 105 mm
- Totale lengte: 97 mm
- Totale breedte: 97 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 395
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 395
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 50
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 50-60 Hz, Bereik 220-240 V
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 4.6
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696176849
- Nettogewicht: 0,67 kg
- Brutoweight: 0,8 kg
- Hoogte: 21 cm
- Lengte: 12,5 cm
- Breedte: 12,5 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.623

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com