

# PHILIPS


Wawel  
plafondverlichting, 17 W

Plafondlampen

4000/6500/2700K

Wit

Dimbaar; SceneSwitch



31821/31/P5



## Kwaliteitsverlichting voor een gezellig huis

De Philips myLiving Wawel plafondlamp heeft geïntegreerde LED voor optimale lichtopbrengst en uniformiteit. Pas de helderheid aan uw stemming aan met in stappen verstelbare functies en geheugenfuncties.

### Lichteffect

- Gelijkmatische lichtverdeling

### Geavanceerde LED-lamp

- Instelbaar 2700-6500 K

### Energiezuinig

- 80% energiebesparing in vergelijking met traditionele lichtbronnen

# Kenmerken

## Gelijkmatige lichtverdeling



## 80% energiebesparing



## Instelbaar



Bespaar tot 80% energie in vergelijking met je standaard lamp. Hij betaalt zichzelf terug en bespaart u jaar na jaar weer geld. Dus, verlaag u energierekening en begin nu te besparen.

Deze lamp is instelbaar. U kunt het licht afstemmen op de gewenste lichtkleur, van warmwit (2700 K) tot koel daglicht (6500 K).

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, SceneSwitch

#### Andere eigenschappen

- Lampstroom: 130 mA
- Rendement: 94 lm/W

#### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,64 kg
- Hoogte: 6,6 cm
- Lengte: 35 cm
- Breedte: 35 cm

#### Service

- Garantie: 5 jaar

#### Technische specificaties

- Levensduur tot: 20.000 hr
- Diameter: 350 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1600
- Lichtkleur: 4000/6500/2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Stapsgewijs dimmen – niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718696162774
- Nettogewicht: 0,64 kg
- Brutoweight: 1,02 kg
- Hoogte: 39,7 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 39,6 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-18  
Versie: 0.461

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.