

PHILIPS

Runner plafond-/
wandspot, 2x

Plafond-/wandspots

2700 K

Wit

ClickFix



53092/31/P0



Versier je huis met licht

Deze Philips myLiving Contemporary is een serie spots met een elegante afwerking en hoogwaardig licht dat perfect past bij de hedendaagse smaak, trends en levensstijl. Het warmwitte licht van de hoogwaardige LED's is ideaal voor accentverlichting.

Duurzame lichtoplossingen

- Te bedienen met wanddimmers
- Energiezuinig

Speciale kenmerken

- Draaibare spot
- De perfecte lichtbundel voor accentverlichting

Ontworpen voor uw thuishkantoor

- Voor elke ruimte in uw interieur

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Warmwit licht
- Hoogwaardige materialen

Kenmerken

Te bedienen met wanddimmers



Regel de helderheid van deze Philips lamp met een wanddimmer (niet meegeleverd) om de sfeer in de hele kamer te bepalen of om juist de mooiste plekjes in huis te verlichten.

Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.


Perfect voor accentverlichting

De perfecte lichtbundel voor accentverlichting. Deze Philips spot heeft de perfecte lichtbundel voor accentverlichting (lamp met GU10-fitting niet inbegrepen). Met gebundeld licht kunt u elk detail of object in uw interieur in het licht zetten.

Voor elke ruimte in uw interieur

Deze Philips spot is functioneel en tegelijkertijd buitengewoon sierlijk en geeft elke kamer in uw huis een decoratief tintje.

Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

Hoogwaardige materialen

Deze lamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat een aanwinst is voor uw huis en vele jaren meegaat.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief LED-lamp(en): Ja
- Monteer het product buiten handbereik: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 76

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: ClickFix

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,895 kg
- Totale hoogte: 109 mm
- Totale lengte: 305 mm
- Totale breedte: 90 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 510
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 255
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 460
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 6
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 2

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696157480
- Nettogewicht: 0,9 kg
- Brutogewicht: 1,05 kg
- Hoogte: 31,5 cm
- Lengte: 10,2 cm
- Breedte: 10,9 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.304

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com