

PHILIPS

Star plafond-/
wandspot, 3x

Plafond-/wandspots

2700 K


Aluminium

Dimbaar

Hoogwaardige onderdelen



56243/48/16



Vloeiend dimmen, van helder tot zacht licht

Soms voel je de behoefte om te sfeer aan te passen aan wat je doet. Met de Philips dimbare spots kan je gemakkelijk dimmen naar het juiste lichtniveau. Van functioneel helder voor alledaagse taken, naar een zachter licht voor ontspanning.

Gemakkelijke verlichting zonder zorgen

- Bespaar energie met hoogwaardig LED-licht
- Lampen met een levensduur van tot wel 30 jaar
- Onmiddellijk helder licht na inschakelen
- Warmwit licht voor een comfortabele sfeer
- Hoge lichtopbrengst: 1500 lumen
- Ontworpen voor uw oogcomfort
- Geïntegreerde LED-lamp
- 5 jaar garantie voor zorgeloos gebruik

Veelzijdige verlichting voor elk moment van de dag

- Dimt vloeiend van 100 procent helder licht tot 10 procent zacht licht

Superieur ontwerp voor een optimaal lichteffect

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit
- Draaibare spot voor maximale flexibiliteit
- De perfecte lichtbundel voor accentverlichting



Kenmerken

Energiezuinige LED-lamp

LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 procent, vergeleken met traditionele verlichting met dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u een traditionele lichtbron vervangt door een LED-lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere energierekening.

Levensduur van tot wel 30 jaar

LED-lampen gaan langer mee, dus u hoeft uw lichtbron veel minder vaak te vervangen. Dit leidt tot aanzienlijk minder afval en bespaart u op de lange termijn ook geld.

Onmiddellijke helderheid

Met Philips LED-spots hoeft u nooit te wachten. Ze leveren onmiddellijk hun volledige helderheidsniveau nadat ze zijn ingeschakeld. Het warmwitte licht lijkt echt op gloeilamplicht en zorgt meteen voor een gezellige, uitnodigende sfeer.

Warmwit licht

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, sfeervol licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde een koel, vitaliserend licht produceren.

Hoge lichtopbrengst: 1500 lumen

Verlicht uw huis met licht van hoge kwaliteit

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Geïntegreerde LED-lamp

Deze spot heeft een hoogwaardige geïntegreerde LED-lamp met een optimale lichtopbrengst.

5 jaar garantie

Al onze spotlights zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze worden geleverd met 5 jaar volledige garantie op het hele product, zodat u elke dag weer kunt genieten van verlichting die haar kwaliteit behoudt.

Vloeiend dimmen met groot bereik

Stem de sfeer in uw kamer af op uw bezigheden. Met de dimbare LED-spots van Philips kunt u met één draai aan uw dimmer eenvoudig de lichtsterkte wijzigen. Dim vloeiend van 100 procent helder licht voor functionele activiteiten naar 10 procent zacht licht voor ontspanning in uw vrije tijd.

Hoogwaardige onderdelen

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

Eenvoudig te richten spot

De draaibare spot is zo ontworpen dat u het licht op elke gewenste plek kunt richten.

Perfect voor accentverlichting

Deze LED-spot levert moderne verlichting met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (40 graden) en is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Ideaal voor gebruik in keukens, woonkamers en eetkamers.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Aluminium
- Materiaal: Aluminium

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Ja
- Afgetekende lichtbundels: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Rendement: 111 lm/W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,780 kg
- Hoogte: 8,2 cm
- Lengte: 19,8 cm
- Breedte: 19,8 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1500
- Lamptechnologie: Led, Extra lage veiligheidsspanning
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 16.5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 3

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291444893
- Nettogewicht: 0,78 kg
- Brutoweight: 0,91 kg
- Hoogte: 21,8 cm
- Lengte: 9,3 cm
- Breedte: 21,3 cm



Publicatiedatum:
2025-03-18
Versie: 0.1587

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.