

PHILIPS

Enif
inbouwverlichting

Inbouwlampen

Geen lamp

Nikkel

59240/17/E7



Nadruk op stijl

Deze praktische Philips-spot is ideaal voor in huis. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-lamp en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

Speciale kenmerken

- Draaibare spot
- Exclusief lamp

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Exclusief lamp

Deze lamp wordt geleverd zonder lamp, waardoor u de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en u persoonlijke smaak past. Wanneer u voor een Philips LED-lamp kiest, krijgt u een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Nikkel
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 30.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Monteer het product buiten handbereik: Ja

Lichtkenmerken

- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 112

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,080 kg
- Inbouwafstand: 100 mm
- Totale hoogte: 100 mm
- Totale lengte: 90 mm
- Totale breedte: 90 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 7.5 cm x 7.5 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: NA
- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 50
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Compatibele besturingssystemen:
Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696133354
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Brutoweight: 0,19 kg
- Hoogte: 14,5 cm
- Lengte: 4 cm
- Breedte: 9,5 cm



Publicatiedatum:
2026-07-08
Versie: 0.452

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.