

# PHILIPS

Verlichting voor  
onder kastjes

Linea


LINEAR LED, 2700 K

wit

LED



85086/31/16



## Richt uw huis in met licht

Bespaar maar liefst 80% energie met deze rechte Philips LED-buizen. De geïntegreerde LED geeft hoogwaardig, warmwit licht, dat ideaal is voor algemene verlichting. Dankzij het modulaire systeem kunt u eenvoudig meerdere buizen verbinden.

### Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Lange levensduur - tot 20 jaar
- Warmwit licht
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

### Speciale kenmerken

- Kan op producten van dezelfde familie worden aangesloten
- Aan/uit-schakelaar op product

# Kenmerken

## Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## LED-lamp van topkwaliteit




De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 20.000 uur (dit staat gelijk aan 20 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

## Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

## Onderling koppelbaar product



Dit product is koppelbaar met een vergelijkbaar product of met andere producten uit dezelfde familie.

## Aan/uit-schakelaar op product



De knop is discreet geïntegreerd in de lamp. Je kunt dus eenvoudig het licht in- en uitschakelen.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 20.000

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar op product: Ja

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Functioneel
- Stijl: Contemporary
- Type: Werkbladverlichting
- EyeComfort: Nee

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,143 kg
- Hoogte: 3,6 cm
- Lengte: 54,8 cm
- Breedte: 2,5 cm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 80
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800 lm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 50-60 Hz, Bereik 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp: 9 W
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696127506
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutoweight: 0,33 kg
- Hoogte: 584 mm
- Lengte: 31 mm
- Breedte: 73 mm



Publicatiedatum:  
2026-06-10  
Versie: 0.1228

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.