

PHILIPS

Halogeencapsulelamp

Halogeen

28 W (40 W)

G9

Warmwit

Dimbaar



8718291204268



Prachtig sprankelend licht

De Philips halogeencapsulelamp biedt helder, sprankelend halogeenlicht en haalt het meeste uit uw verlichting. Alle Philips-halogeenproducten zijn volledig dimbaar.

Superieure lichtkwaliteit

- Dimbaar
- Sprankelend, natuurlijk licht

Kenmerken

Dimbaar

Bepaal zelf hoeveel licht nodig is. Deze Philips halogeenlamp is dimbaar met alle dimmers en kan worden aangepast van helder, sprankelend licht tot een warme, gezellige gloed.

Sprankelend, natuurlijk licht



Deze Philips capsulelampen bieden sprankelend, natuurlijk halogeenlicht. U kunt capsulelampen gebruiken om uw armatuur te doen schitteren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: G9
- Technologie: Halogeen
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Diameter: 13 mm
- Hoogte: 45 mm
- Breedte: 13 mm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 2 jaar
- Lumenbehoudfactor: 0.8
- Aantal schakelcycli: 8.000
- Nominale levensduur: 2.000

Lichtkenmerken

- Toepassing: Speciale toepassing, Accentverlichting
- Kleurweergave-index (CRI): 100
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtkleurcategorie: Warmwit
- Nominale lichtstroom: 370 lm
- Opstarttijd: 0 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

- Lampstroom: not applicable mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 1
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 28 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 28

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 2.000
- Nominale lichtstroom: 370 lm
- Geschatte piekintensiteit: not applicable cd
- Nominaal vermogen: 28 W

Afmetingen en gewicht verpakking

[Halogen MV Caps 29.0W G9 230V CL 2PF/10]

- EAN/UPC - product: 8719514334618
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutogewicht: 0,01 kg
- Hoogte: 12,8 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 5,3 cm

Afmetingen en gewicht verpakking

[Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 2BC/10]

- EAN/UPC - product: 8718291204268
- Nettogewicht: 6,6 g
- Brutogewicht: 15,1 g
- Hoogte: 12 cm
- Lengte: 1,3 cm
- Breedte: 14 cm



Publicatiedatum:
2026-01-31
Versie: 0.691

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com