

PHILIPS

Energiebesparende
spiraalspaarlamp

Economy

23 W (103 W)

E27-lampfitting

Koel daglicht



8718291217152



Kost een beetje, bespaart een hoop

Deze Philips Economy-lamp biedt waar voor jouw geld als je op zoek bent naar een eenvoudige spaarlamp in een compacte vorm. Deze compacte lamp gaat tot zes jaar mee en bespaart tot 80% energie en kosten.

Bespaart energie en geld

- Energiebesparing tot wel 80%
- Lange levensduur tot wel zes jaar

Kenmerken

Energiebesparing tot wel 80%



Deze lamp verbruikt tot 80% minder energie dan traditionele lichtbronnen;

zo ontvangt u een lagere energierekening én draagt u een steentje bij aan een beter milieu.

Lange levensduur tot wel zes jaar



De Philips-spaarlampen zijn duurzaam. De lampen gaan tot 6 jaar mee, dus u hoeft niet langer regelmatig nieuwe lampen te kopen en te vervangen én u verbruikt al die tijd minder energie.

Specificaties

Lampkenmerken

- Lampvorm: Niet-richtbare spiraallamp
- Fitting: E27
- Technologie: Compacte fluorescentielamp (CFLi)
- Dimbaar: Nee

Lampafmeting

- Diameter: 61 mm
- Hoogte: 118 mm
- Breedte: 61 mm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 6 jaar
- Lumenbehoudfactor: 0.7
- Aantal schakelcycli: 6.000
- Nominale levensduur: 6.000

Lichtkenmerken

- Toepassing: Comfortabel licht, Extra krachtig
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Lichtkleurcategorie: Koel daglicht
- Nominale lichtstroom: 1450 lm
- Opstarttijd: 0.3 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: 5-40 s
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 6500 K
- Lichtstroom: 1.450 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 63

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 170 mA

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 23 W
- Vermogensequivalent: 103 W
- Energieverbruik: 23,0 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 23

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: not applicable graden
- Nominale levensduur: 6.000
- Nominale lichtstroom: 1450 lm
- Geschatte piekintensiteit: not applicable cd
- Nominaal vermogen: 23 W

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718291217152
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Brutogewicht: 0,11 kg
- Hoogte: 15,3 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,5 cm

Technische specificaties

- Kleurkwaliteit, coördinaat Y: 337
- Kleurkwaliteit, coördinaat X: 313
- Dimbaar: Nee
- Line Frequency: 50 or 60
- Lampvoet: E27



Publicatiedatum:
2026-02-07
Versie: 0.749

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com