

PHILIPS

Titan plafond-/
wandspots 2x

Plafond-/wandspots

Geen lamp

Aluminium



8718696156018



Geniet van het moment

Deze praktische Philips-spot is ideaal voor in huis. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-lamp en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot
- Exclusief lamp

Eersteklas kwaliteit

- Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Speciale kenmerken

- Voor elke ruimte in je interieur

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Exclusief lamp

Deze armatuur wordt geleverd zonder lamp, waardoor je de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en je persoonlijke smaak past. Wanneer je voor een Philips LED-lamp kiest, krijg je een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Duurzaam materiaal van hoge kwaliteit

Deze spot is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Het stevige, duurzame resultaat gaat vele jaren mee is een aanwinst voor uw huis.

Voor elke ruimte in je interieur

Deze Philips spot is zowel stijlvol als functioneel en geeft elke kamer in je huis een decoratief tintje.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Aluminium
- Materiaal: Metaal

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- click!FIX-bevestiging: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,51 kg
- Totale hoogte: 100 mm
- Totale lengte: 130 mm
- Totale breedte: 130 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 50
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Aantal lichtbronnen: 2

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Compatibele besturingssystemen:
Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696156018
- Nettogewicht: 0,57 kg
- Brutogewicht: 0,62 kg
- Hoogte: 17,6 cm
- Lengte: 12,1 cm
- Breedte: 15,3 cm



Publicatiedatum:
2026-07-08
Versie: 0.139

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.