

# PHILIPS


Lichtstrip van 5 m,  
RGB

Lichtstrips


RGB

Transparant

Dimbaar; RGB



8718696164242



## Geef je wereld kleur met Philips LED strips

Met de afstandsbediening kun je deze LED strip gemakkelijk bedienen en het licht op de juiste helderheid instellen. Pas de kleur naar wens aan met 30 vooraf ingestelde kleuren. Je kunt Philips LED strips eenvoudig installeren, op maat knippen en op elk gewenst oppervlak aanbrengen.

### Eenvoudige installatie

- Knip op maat

### Plug-and-play

- Plug-and-play: snelle installatie

### Bediening

- Inclusief handige afstandsbediening

# Kenmerken

## Knip op maat

Knip je lichtstrips eenvoudig op maat. De markeringen op de strip geven aan waar je kunt knippen.

## Plug-and-play: snelle installatie

Onze plug-and-play LED strips zijn eenvoudig te installeren, zodat je er meteen van kunt genieten. Alles wat je nodig hebt zit in de doos.

## Inclusief handige afstandsbediening

Kies uit verschillende lichtkleuren en dimniveaus en selecteer verschillende vooraf ingestelde lichtinstellingen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: Transparant
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 20.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110
- Kleurweergave-index (CRI): 45
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 20

## Licht snoer/lichtstrip

- Uitbreidbaarheid: Nee

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Lichtstrips
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar, RGB-kleuren

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 200 mA

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,205 kg
- Totale hoogte: 2,6 mm
- Totale lengte: 5.000 mm
- Totale breedte: 10 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: -
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Gekleurd licht (RGB)
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718696164242
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Brutoweight: 0,32 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 5,5 cm
- Breedte: 16 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.461

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.