

# PHILIPS


Lichtstrip van 5 m,  
RGB

Lichtstrips


RGB

Transparant

Dimbaar; RGB



8718696164242



## Geef je wereld kleur met Philips LED strips

Met de afstandsbediening kun je deze LED strip gemakkelijk bedienen en het licht op de juiste helderheid instellen. Pas de kleur naar wens aan met 30 vooraf ingestelde kleuren. Je kunt Philips LED strips eenvoudig installeren, op maat knippen en op elk gewenst oppervlak aanbrengen.

### Eenvoudige installatie

- Knip op maat

### Plug-and-play

- Plug-and-play: snelle installatie

### Bediening

- Inclusief handige afstandsbediening

# Kenmerken

## Knip op maat

Knip je lichtstrips eenvoudig op maat. De markeringen op de strip geven aan waar je kunt knippen.

## Plug-and-play: snelle installatie

Onze plug-and-play LED strips zijn eenvoudig te installeren, zodat je er meteen van kunt genieten. Alles wat je nodig hebt zit in de doos.

## Inclusief handige afstandsbediening

Kies uit verschillende lichtkleuren en dimniveaus en selecteer verschillende vooraf ingestelde lichtinstellingen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: Transparant
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 45

## Licht snoer/lichtstrip

- Uitbreidbaarheid: Nee

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Lichtstrips
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar, RGB-kleuren

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 200 mA
- Rendement: 20 lm/W

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,205 kg
- Hoogte: 0,26 cm
- Lengte: 500 cm
- Breedte: 1 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 20.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: -
- Lichtkleur: RGB
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Stapsgewijs dimmen - niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696164242
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Bruto gewicht: 0,32 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 5,5 cm
- Breedte: 16 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-11  
Versie: 0.443

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)