

PHILIPS

Projectline
waterdicht

LED-armatuur

60 cm

Natuurlijk wit licht, 4000 K

2350 lm

Brede lichtverdeling



8718696169469



Professionele kwaliteit voor jouw project

Waterdichte LED-lampen, waterbestendig (weerbestendige verlichting), robuuste LED's voor industrieel gebruik, met brede lichtverdeling. ProjectLine waterdichte verlichting is robuust (IK06) en beschermd tegen binnendringend stof en spatwater uit elke richting (IP65-verlichting). Kan aan de muur (horizontaal), aan het plafond en hangend worden gemonteerd. Door zijn warmwitte lichtopbrengst is deze lamp ideaal voor algemene (werk)verlichting, opslagruimtes, garages en kelders.

Een duurzame keuze

- Bespaar energie vanaf het moment dat je de schakelaar omzet

Kies voor licht van hoge kwaliteit

- Je kunt vertrouwen op wat je leest op de Philips verpakking

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

Energiezuinig

Met alle energiezuinige lampen van Philips bespaar je energie vanaf het moment dat je ze inschakelt. Tijdens hun gehele levensduur gebruiken ze minder kW met als gevolg een lagere energierekening. De hoogte van de energiebesparing verschilt per lamptype en technologie.

Betrouwbare kwaliteit

Philips komt zijn beloften over de prestaties van lampen na. Je kunt volledig vertrouwen op de lichtopbrengst, levensduur en vergelijking met het wattage van gloeilampen die je op de Philips verpakking aantreft.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: PVC
- Afwerking optische lichtkap/lens: Opaal
- Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat
- Vorm optische lichtkap/lens: Gebogen
- Type lichtkap: Polycarbonaat

Duurzaamheid

- Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot +35 °C

Milieu

- Sustainability rating: Unclassified

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Tolerantie lichtstroom: -10% / +10%
- Color Code: 840 neutraalwit
- Constante lichtopbrengst: Nee
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000
- Initiële Tolerantie kleurweergave-index: 0
- Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38,0.38)<5
- Type lichtbron: 23S | LED module, system flux 2300 lm
- Light source engine type: LED
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Bundelspreiding armatuur: 120°
- Lichtstroom: 2.350
- Maximaal dimniveau: Niet van toepassing
- Materiaal optiek: Polycarbonaat
- Optiektype: Brede bundel
- Type optiek buiten: -
- Reflectormateriaal: Aluminium
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1,6
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 97
- Unified Glare Rating CEN: Not applicable
- Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 10

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Hotel, Restaurant
- Extra functies: ProjectLine

Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- ENEC-markering: -
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja
- Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Vermogen

- Ingangsspanning: 220-240
- Aanloopstroom: 4,8
- Aanlooptijd: 0,044
- Vermogensfactor (fractie): 0.9

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 24
- Tolerantie energieverbruik: +/-10%

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 65 mm
- Totale lengte: 575 mm
- Totale breedte: 120 mm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- IP-classificatie: IP65
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Kabel: 2 x 0,75 mm², Kabel 0,2 m zonder stekker
- Aansluiting: 2 insteekconnectors, 2-polig
- Lichtregeling: -
- Dimbaar: Nee
- Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit)
- Driver/VSA inbegrepen: Ja
- Fixation material: Roestvast staal
- Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
- Flikkerwaarde (PstLM): 1
- Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- IK-classificatie: IK07 | 2 J versterkt
- Bevestigingsvoorziening: Montagebeugel
- Aantal VSA's: 1 unit
- Aantal producten op MCB van 16 A type B: 33
- Geschikt voor willekeurige schakeling: Niet van toepassing
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5 kV

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696169469
- Nettogewicht: 0,75 kg
- Brutoweight: 0,87 kg
- Hoogte: 7 cm
- Lengte: 61,5 cm
- Breedte: 12,5 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.211

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com