

PHILIPS

Pomeron
inbouwverlichting

Inbouwlampen

2700 K

White

Dimbaar



8718696173817



Eén lamp. Uw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Creëer de juiste sfeer door de helderheid aan te passen. Met de SceneSwitch LED-plafondlamp van Philips geniet u van drie lichtinstellingen die perfect zijn voor ieder moment. U hebt geen dimmer nodig, uw bestaande schakelaar volstaat.

Vervolledig je interieur met kleur

- Decoratieve metallic afwerking

Lichteffect

- Heldere en gerichte straal

Veiligheid

- Geen schadelijke UV-straling

Bediening

- Stapsgewijs dimmen

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

Decoratieve metallic afwerking

Eigentijdse metallic afwerking zorgt voor een moderne uitstraling.

Heldere en gerichte straal

Richt het licht op voorwerpen, bijvoorbeeld een eettafel of een andere aspect van het interieur om de aandacht te vestigen op specifieke stijlen.

Geen schadelijke UV-straling

Het product is ontworpen om schadelijke UV-straling te voorkomen.

Stapsgewijs dimmen

Kies uit verschillende dimniveaus om de juiste sfeer van het moment te creëren.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 7.500
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 30
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 54

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 60 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,127 kg
- Inbouwafstand: 31,5 mm
- Totale hoogte: 62 mm
- Totale lengte: 90 mm
- Totale breedte: 90 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 107,4 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 420
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Wattage meegeleverde lamp: 7
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Compatibele besturingssystemen:
Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696173817
- Nettogewicht: 0,13 kg
- Brutoweight: 0,19 kg
- Hoogte: 8,8 cm
- Lengte: 9,3 cm
- Breedte: 9,3 cm



Publicatiedatum:
2026-07-04
Versie: 0.320

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.