

PHILIPS

Plafondlamp

Functioneel

CL800

bruin

Dimmen



8718696173848



Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met je vingertop

Creëer keer op keer sfeer. Met maar een paar klikken op de afstandsbediening geeft de Philips LED all-in-one plafondlamp de flexibiliteit en het gemak om te kiezen tussen een hele reeks lichtinstellingen voor ieder moment.

Gemakkelijk te ervaren

- Probleemloze installatie waar geen bedrading voor nodig is.

Lichteffect

- Gelijkmatische lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Bediening

- Instelbare kleurtemperatuur
- Dimbaar
- 4 vooraf ingestelde scènes
- Bedien je verlichting gemakkelijk dankzij de afstandsbediening (tot 10 meter)

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

Eenvoudige installatie

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Instelbare kleurtemperatuur

Schakel van helderwit licht voor concentratie over naar warmwit gezellig licht voor ontspanning.

Dimbaar

U kunt de sfeer aanpassen door het LED-helderheidsniveau te verminderen, van helderwit licht naar een gezellige gloed – zoals bij traditionele lampen.

4 vooraf ingestelde scènes

Dankzij de vooraf ingestelde lichtscènes heb je altijd de juiste sfeer voor elke gelegenheid.

Bedien je verlichting gemakkelijk dankzij de afstandsbediening (tot 10 meter)

Met deze afstandsbediening (tot 10 meter) schakel je jouw lampen in en uit, verander je de helderheid en kleur.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Bruin
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,86 kg
- Hoogte: 8 cm
- Lengte: 43 cm
- Breedte: 43 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Diameter: 430 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3600
- Lichtkleur: 2700-6500
- Netspanning: 220-240
- Dimbare lamp: RF-dimmen – niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 28
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696173848
- Nettogewicht: 1,86 kg
- Brutogewicht: 2,87 kg
- Hoogte: 46 cm
- Lengte: 46 cm
- Breedte: 12,5 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005810301



Publicatiedatum:
2024-04-12
Versie: 0.293

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com