

PHILIPS

Filamentlamp helder
60W A60 E27

Led

2700 K

806 lm

15.000 uur



8718699665289



Een unieke lamp

Vertrouwde vormen waar je van houdt. Ze zien er hetzelfde uit als de klassieke gloeilampen, maar verbruiken circa 80 procent minder energie. De brede bundel zorgt voor een perfecte lichtverdeling rondom.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardhalogeenlamp

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

Light beyond illumination

- Vintagestijl, moderne LED-technologie

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Dezelfde vorm en grootte als een standaard halogeenlamp



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard-LED-lamp voor moderne verlichting en energiebesparing. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele standaardhalogeenlampen.

Moderne LED met een vintage look en feel

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op de standaard energiebesparingstechnologie van LED's. Nu kunt u profiteren van een lamp in retrostijl die LED technologie combineert met een vintage design.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 115

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699665289
- EOC: 871869966528900
- Producttitel: LED classic 60W A60 E27WWCLND 1PF/SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 7
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 106 mm
- Totale lengte: 106 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1825152

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699665289
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,05 kg
- Hoogte: 15 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 6,6 cm



Publicatiedatum:
2026-04-29
Versie: 0.540

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.