

PHILIPS

Kaarslamp 25W T25
E14

Led

2700 K

250 lm

15.000 uur



8718699674953



Perfekte lamp voor je huishoudelijke apparaten

De Philips T25 LED-lamp is speciaal ontworpen ter vervanging van de huidige halogeenlamp of gloeilamp en kan worden gebruikt in koelkasten of afzuigkappen met kleine fittingen.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Past perfect en hoge-kwaliteit afwerking

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

Light beyond illumination

- Voor gebruik in koel- en vrieskasten

Kenmerken

Perfect Fit

Deze lampen hebben een vertrouwde vorm en passen daardoor perfect in uw bestaande armaturen. Ze zien er net zo uit als klassieke gloeilampen.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Lamp voor toepassing in speciale apparatuur

Philips koelkastlampen kunnen gebruikt worden in koelkasten, vriezers en soortgelijke apparaten die blootstaan aan lage temperaturen. Vervang de lampen in jouw apparatuur eenvoudig door Philips koelkastlampen voor een lange levensduur.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 78

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699674953
- EOC: 871869967495300
- Producttitel: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1CT/12

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 25
- Energie-efficiëntielabel (EEL): G
- Energieverbruik: 3,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 71 mm
- Totale lengte: 71 mm
- Totale breedte: 25 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 391880

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699674953
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutogewicht: 0,01 kg
- Hoogte: 6,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 2,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.485

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.