

PHILIPS

Shan
plafondlamp 12 W

Plafondlampen

2700 K

White

Sensor



8718699680534



Lamp met bewegingssensor voor gemak en extra energiebesparing

De Philips Shan 12 W LED-plafondlamp heeft een bewegingssensor met een instelbare brandduur die het licht automatisch in- of uitschakelt. Je kunt dus een ruimte in- of uitlopen zonder naar de schakelaar te hoeven reiken. Bovendien brandt het licht alleen als je het nodig hebt, wat zorgt voor meer gemak en een lagere energierekening. De LED-lamp brandt onmiddellijk met warmwit licht (2700 K) en heeft levensduur tot 20 jaar. De ingebouwde sensor is vooral handig voor ruimtes waar je maar even licht nodig hebt zoals gang, overloop en bijkeuken. Maar ook als je ergens binnenkomt met je handen vol en dus niet meteen de schakelaar kunt bedienen. Denk hierbij aan een berging, garage of schuurtje.

8718699680534

Gemakkelijk te ervaren

- Met de ingebouwde automatische bewegingssensor schakelt deze armatuur automatisch aan als er mensen langslopen.
- Eenvoudige installatie

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Prestaties

- Energiezuinig
- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

Geïntegreerde bewegingssensor

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Energiezuinig

Energiezuinig – en dat is goed voor uw portemonnee én voor het milieu.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Sensor

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 108 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,38 kg
- Totale hoogte: 80 mm
- Totale lengte: 260 mm
- Totale breedte: 260 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 260 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1150
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699680534
- Nettogewicht: 0,42 kg
- Brutoweight: 0,54 kg
- Hoogte: 8,2 cm
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 30 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.537

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.