

# PHILIPS

Superslim  
plafondverlichting, 15 W

Plafondlampen

2700 K

White

Dimbaar



8718699681012



## Eén lamp. Jouw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

De Philips Superslim 15 W LED-plafondlamp heeft drie verschillende lichtinstellingen met behoud van het warmwitte licht van 2700 K. Je kunt hem namelijk in 3 standen dimmen door hem met je standaard lichtschakelaar meerdere malen in en uit te schakelen. Dit betekent dat je geen dure dimmer of bijkomend apparaat nodig hebt: je bestaande schakelaar volstaat. Als de lamp langer dan 5 minuten brandt, onthoudt hij zijn laatste lichtinstelling. Zo creëer je op ieder moment de juiste sfeer door de lichtsterkte aan te passen. De LED-lamp brandt onmiddellijk en gaat tot 20 jaar mee, terwijl de plafondlamp bovendien ook een ultradun ontwerp heeft, waardoor het geschikt is voor elke kamer.

### **Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer**

- Perfect voor ontspanning en een praatje

### **Vervolledig je interieur met kleur**

- Superslank ontwerp

8718699681012

**Gemakkelijk te ervaren**

- Deze lamp is perfect voor aan de wand of het plafond en geeft je de vrijheid om je interieur helemaal naar eigen voorkeur in te richten.
- Eenvoudige installatie

**Lichteffect**

- Gelijkmatische lichtverdeling

**Eersteklas kwaliteit**

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

# Kenmerken

## Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

## Superslank ontwerp

Slank ontwerp, ideaal voor kamers met een laag plafond, valt gelijk met het oppervlak.

## Bevestiging geschikt voor wand of plafond

### Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

### Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

## Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 86

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 77 mA

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,43 kg
- Totale hoogte: 23 mm
- Totale lengte: 250 mm
- Totale breedte: 250 mm

### Service

- Garantie: 5 jaar

### Technische specificaties

- Diameter: 250 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1300
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699681012
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Brutoweight: 0,48 kg
- Hoogte: 2,8 cm
- Lengte: 24,4 cm
- Breedte: 24,8 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.501

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.