

PHILIPS

Filamentlamp mat
75W A60 E27 x2

LED

2700 K

1055 lm

15.000 uur



8718699763633



Warm wit licht zonder compromissen op lichtkwaliteit

Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor het comfort van je ogen

Kenmerken

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. Je kunt nu je omgeving aangenaam verlichten met LED lampen die comfortabel zijn voor je ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 1055 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 124

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699763633
- EOC: 871869976363300
- Producttitel: LED classic 75W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.52
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 75
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 8,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 9

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 104 mm
- Totale lengte: 104 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 387425

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699763633
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 13 cm



Publicatiedatum:
2026-05-21
Versie: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.