

# PHILIPS

Filamentlamp mat  
200W A95 E27

LED

4000 K

3452 lm

15.000 uur



8718699764654



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

### Light beyond illumination

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

## Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik



De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een LED verwacht voor een betaalbare prijs.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 3452 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000
- Lichtstroom: 3.452 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 150,00

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

**Verpakkingsinformatie**

- EAN: 8718699764654
- EOC: 871869976465400
- Producttitel: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

**Vermogen**

- Vermogensfactor (fractie): 0.51

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 200
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 23
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 23

**Afmetingen en gewicht van product**

- Totale hoogte: 165 mm
- Totale lengte: 165 mm
- Totale breedte: 95 mm

**Nominale waarden**

- Nominale levensduur: 15.000

**Technische specificaties**

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 374909
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E27
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718699764654
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutoweight: 0,16 kg
- Hoogte: 22,6 cm
- Lengte: 10,2 cm
- Breedte: 13 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.