

# PHILIPS

Lamp 40W A60 E27  
x2

Led

2700 K

470 lm

15.000 uur



8718699770143



## Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

### Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

## Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 200 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699770143
- EOC: 871869977014301
- Producttitel: LED 40W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 4,9 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

#### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 110 mm
- Totale lengte: 110 mm
- Totale breedte: 60 mm

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 1354585

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699770143
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutogewicht: 0,1 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 13 cm



Publicatiedatum:  
2026-02-21  
Versie: 0.278

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)