

# PHILIPS

Sticklamp 68W E27

Led

3000 K

950 lm

15.000 uur



8718699771379



## Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Deze lamp is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

### Light beyond illumination

- Voor gebruik in koel- en vrieskasten

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw

ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

## Lamp voor toepassing in speciale apparatuur

Philips koelkastlampen kunnen gebruikt worden in koelkasten, vriezers en soortgelijke apparaten die blootstaan aan lage temperaturen. Vervang de lampen in jouw apparatuur eenvoudig door Philips koelkastlampen voor een lange levensduur.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 240
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 950 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 830 | CCT of 3000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Producttitel: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

#### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 68
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 9,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 10

#### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 114,3 mm
- Totale lengte: 114,3 mm
- Totale breedte: 37,2 mm

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 415169

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699771379
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutogewicht: 0,05 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-03-31  
Versie: 0.357

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.