

# PHILIPS

Spot 150 W R7S

LED

3000 K

2460 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699774011



## Dimbare rechte LED-lamp met een straal van 300 graden

Deze innovatieve rechte LED-lamp is de perfecte vervanging voor rechte R7S-halogenelampen en is ook nog eens veel energiezuiniger.

### Hoogwaardig licht

- Koel vitaliserend licht

### Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als rechte halogenelampen

### Kies voor een duurzame oplossing

- Buizen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee
- Bespaart tot wel 90% energie

# Kenmerken

## 3500 K [LED-lampen]



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 3500 K en voorziet u van een koel, vitaliserend licht, perfect voor het creëren van een uitnodigende sfeer om vrienden te ontvangen of te ontspannen met een boek.

## Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de buizen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

## Vervangt rechte halogeenlampen



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze standaard rechte LED-lamp voor moderne verlichting de perfecte duurzame vervanger voor traditionele rechte halogeenlampen.

## Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare reflectorlamp
- Fitting: R7s
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 2460 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.4
- Kleurcode: 830 | CCT of 3000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 140

### Diversen

- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Dimbaar

### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Producttitel: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 150
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 17,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 18

### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 118 mm
- Totale lengte: 118 mm
- Totale breedte: 42 mm

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 397597

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699774011
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutoweight: 0,17 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.462

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.