

PHILIPS

Spot 50W MR16
GU5.3

Led

2200-2700 K

621 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699774035



De juiste verlichting maakt ieder moment perfect

Met de WarmGlow LED-lampen van Philips beleeft u licht op een geheel nieuwe manier. Dim het lichtniveau naar de warme tonen van traditionele lampen en ga van functionele verlichting naar uitnodigende sfeerverlichting.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en levert een warme, rustgevende sfeer, perfect voor

ontspannen. Ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Gerichtte spot
- Fitting: GU5.3
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 621 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 822-827 | tunable warm white
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 88

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Producttitel: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.85
- Spanning: 12V AC electronic V
- Vermogensequivalent: 50
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 7
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 46 mm
- Totale lengte: 45,5 mm
- Totale breedte: 51 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 1000 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 391904

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699774035
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutowicht: 0,07 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.257

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com