

PHILIPS

Reflector 60W R50
E14

Led

2700 K

320 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699774219



Duurzame LED-lamp met een gerichte, heldere lichtbundel

Deze LED-lamp zorgt voor een gerichte lichtbundel van warmwit licht en is een uitstekende vervanging voor traditionele reflectorlampen.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp

Kenmerken

Warmwit licht dat lijkt op de warme gloed van een gloeilamp



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K voor een warme, rustige sfeer, perfect om bij te ontspannen. Het licht van 2700 K is ideaal voor woningverlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 320 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 74

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699774219
- EOC: 871869977421900
- Producttitel: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D RF D SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 4,3
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 84 mm
- Totale lengte: 84 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 550 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 397589

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699774219
- Hoogte: 12,7 cm
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Lengte: 5,3 cm
- Brutoweight: 0,05 kg
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-03-31
Versie: 0.257

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.