

PHILIPS

Spot 80W PAR16
GU10

Led

4000 K

575 lm

25.000 uur

Dimmen



8718699775834



Licht dat de ware kleuren van uw woning laat zien.

Zie de ware kleuren van uw woning met Philips CRI90 LED lampen en vul uw kamers met natuurlijk licht. Lampen met een kleurweergave-index (CRI) dicht bij 100 zijn vergelijkbaar met natuurlijk licht en geven uw interieur de uitstraling die u altijd al wilde. Neem geen genoegen met lampen met onnatuurlijke kleuren en zie de ware kleuren van uw woning met Philips CRI90.

Hoogwaardig licht

• Leer meer over licht

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color

rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Dimbaar: Ja

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 575 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.1
- Kleurcode: 940 | CCT of 4000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 92

Diversen

- EyeComfort: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Producttitel: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.88
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 80
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 6,2
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 54 mm
- Totale lengte: 54 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 850 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 391908

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699775834
- Hoogte: 12,7 cm
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Lengte: 5,3 cm
- Brutogewicht: 0,09 kg
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-04-29
Versie: 0.362

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.