

PHILIPS

Spot 35W PAR16
GU10 x3

LED

2200-2700 K

230 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699776411



Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.

Met Philips WarmGlow LED's kunt u uw dagelijkse verlichting dimmen tot de aangename tonen van traditionele lampen. Hoe meer u dimt, hoe warmer het licht. Hierin onderscheiden deze LED's zich van standaard dimbare LED-lampen, die alleen minder fel worden wanneer ze worden gedimd. WarmGlow lampen zijn nu ook verbeterd met een kleurweergave-index van 90, vergelijkbaar met natuurlijke verlichting, waardoor de ware kleuren van uw interieur beter uitkomen. Of u nu 's avonds lekker op de bank ligt of fris aan de dag wilt beginnen, Philips WarmGlow LED's bieden het licht dat u nodig hebt.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt

Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en levert een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

Perfect voor accentverlichting



Deze LED-spot die moderne verlichting levert met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (36 graden), is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Hij kan gebruikt worden in inbouw- en spanningsrailarmaturen en is ideaal voor gebruik in keukens, verlichting van keukeneilanden, woonkamers en eetkamers.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 230 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 88

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699776411
- EOC: 871869977641100
- Producttitel: LED CLA 35W GU10 C90 WW 36D WGD 3SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.8
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 35
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 2,6
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 3

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 54 mm
- Totale lengte: 54 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 500 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 387454

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699776411
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutoweight: 0,17 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 11,5 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.192

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.