

PHILIPS

Doris
plafondverlichting, 17 W

Plafondlampen

4000 K

Chroom

Spatwaterdicht



8718699777258



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

Philips LED-verlichting geeft licht dat is ontworpen voor het comfort van je ogen.

Gemakkelijk te ervaren

- Eenvoudige installatie

Veiligheid

- Vochtbestendig

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is
- Gemakkelijk te reinigen

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Vochtbestendig

Dit product is vochtbestendig. Dat betekent dat je het veilig kunt gebruiken in de badkamer, de keuken, op het balkon of in andere vochtige ruimten.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar

consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Gemakkelijk te reinigen

Dankzij de gladde en gemakkelijk te reinigen materialen ziet je huis er altijd piekfijn uit, van de vloer tot aan het plafond.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Chroom
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer, Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Waterbestendig

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 142 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,57 kg
- Totale hoogte: 90 mm
- Totale lengte: 313 mm
- Totale breedte: 313 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 313 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1700
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht

- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718699777258
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Brutogewicht: 0,82 kg
- Hoogte: 10 cm
- Lengte: 35 cm
- Breedte: 35 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.313

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com