



Lamp 100 W A67 E27



Niet alle momenten zijn hetzelfde en datzelfde geldt voor slimme lampen. Deze WiZ lamp kan dan wel de grote basisvorm A67 met een hoge lichtopbrengst hebben, maar hij biedt je ook iets heel unieks: dimbaar wit LED-licht voor al jouw wensen en momenten. Stel koel licht in wanneer je je moet concentreren of stel sfeerlicht in als je je wilt ontspannen. Kies wat voor jou het beste werkt en waar jij je het prettigst bij voelt in je eigen huis. Alle lampen zijn met WiFi te bedienen via de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 1521 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.




Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Creëer de perfecte lichtscène voor je buitenverlichting

Mix verschillende gekleurde en witte lichtscènes om de perfecte sfeer te creëren tijdens de momenten dat jij in je tuin bent. Sla je scène op en selecteer deze op een willekeurig moment met de app, je stem of bedieningsaccessoire.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A67
Fitting: E27
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,102 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 1521 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 117

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 110 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699786175
EOC: 871869978617501
Producttitel: Wi-Fi BLE 100W A67 E27
927-65 TW 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.55
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 100 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): E
Energieverbruik: 13 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 142 mm
Totale lengte: 142 mm
Totale breedte: 77 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 1521 lm
Nominaal vermogen: 13 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 1901102
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung
SmartThings Sonos

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699786175
Nettogewicht: 0,1 kg
Brutogewicht: 0,11 kg
Hoogte: 18,5 cm
Lengte: 8,5 cm
Breedte: 8,5 cm