



## Filamentlamp gouden coating 25 W PS160 E27



De grote, amberkleurige, slimme lampen zijn er om gezien te worden. Het filament, een elegante, gouden spiraal, zorgt ervoor dat deze unieke, peervormige lampen prachtig zijn om naar te kijken, ook als ze uitgeschakeld zijn. Kies uit honderden tinten wit licht van gezellig tot koel, of stel de lamp zo in dat deze automatisch aangepast wordt op basis van je steeds veranderende voorkeuren en stemming. Alle lampen zijn te bedienen met WiFi via de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

## PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 390 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem



## **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## **Configureer je lampen op basis van je eigen agenda**

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



## **Schep de perfecte lichtscène**

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



## **Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht**

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



## **Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer**

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



## **Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt**

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: PS160  
Fitting: E27  
Type glas: Amber  
Dimbaar: Ja

## LAMPAFMETING

Gewicht: 0,275 kg

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 20.000  
Nominale levensduur: 15.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 90$   
Kleurtemperatuur: 2000-5000 K  
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit  
Nominale lichtstroom: 390 lm  
Opstarttijd:  $< 0.5$  s  
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 65

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 39 mA

## VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699786854  
EOC: 871869978685402  
Producttitel: Wi-Fi BLE 25W PS160  
E27 920-50 Amb 1CT/2

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: 220-240 V  
Vermogensequivalent: 25 W  
Energie-efficiëntielabel (EEL): G  
Energieverbruik: 6 W  
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 6

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 296 mm  
Totale lengte: 296 mm  
Totale breedte: 160 mm

## NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000  
Nominale lichtstroom: 390 lm  
Nominiaal vermogen: 6 W

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60  
Lamptechnologie: Led  
EPREL-registratienummer: 1901142  
Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699786854  
Nettogewicht: 0,28 kg  
Brutogewicht: 0,49 kg  
Hoogte: 32 cm  
Lengte: 18,5 cm  
Breedte: 18,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.