

WIZ



Spot 50 W PAR16 GU10



Ongelooflijk veel comfort en welzijn! Deze slimme spots hebben een standaard GU10-vorm, maar ze bieden je iets wat niet standaard is: dimbaar wit licht voor al jouw voorkeuren en stemmingen. Stel koel licht in wanneer je je moet concentreren of stel sfeerlicht in als je wilt ontspannen. Kies wat voor jou het beste werkt en waar jij je het prettigst bij voelt in je eigen huis. Alle lampen zijn met WiFi te bedienen via de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 345 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.




Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Creëer de perfecte lichtscène voor je buitenverlichting

Mix verschillende gekleurde en witte lichtscènes om de perfecte sfeer te creëren tijdens de momenten dat jij in je tuin bent. Sla je scène op en selecteer deze op een willekeurig moment met de app, je stem of bedieningsaccessoire.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: PAR16
Fitting: GU10
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,05 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 36
Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 345 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 73

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699787110
EOC: 871869978711001
Producttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10
927-65 TW 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 50 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): G
Energieverbruik: 4,7 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 58 mm
Totale lengte: 58 mm
Totale breedte: 50 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 345 lm
Geschatte piekintensiteit: 550 cd
Nominiaal vermogen: 4.7 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
Lamptechnologie: Led
EPREL-registratienummer: 804321
Meetreferentie van lichtstroom:
Narrow Cone

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699787110
Nettogewicht: 0,05 kg
Brutogewicht: 0,09 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.