

# WIZ



## Spot 50 W PAR16 GU10



De stijlvolle WiZ gekleurde GU10 LED-spot ondersteunt je dagelijkse leven met slimme verlichting. Ideaal voor accent- of taakverlichting. Geef je kamer een uitgesproken sfeer met warmwit tot koelwit licht of kies uit miljoenen mogelijke kleuren. Stel timers in om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. De slimme lampen bedien je met je smartphone of met je stem; dat kan zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

## PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 345 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem




## Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



## Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



## Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfriaaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



## Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



## Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: PAR16  
Fitting: GU10  
Type glas: Mat  
Dimbaar: Ja

## LAMPAFMETING

Gewicht: 0,05 kg

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 15.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 36  
Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 90$   
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K  
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren  
Nominale lichtstroom: 345 lm  
Opstarttijd:  $< 0.5$  s  
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op  
volledige lichtsterkte  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 70

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

## VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8718699787134  
EOC: 871869978713400  
Producttitel: Wi-Fi BLE 50W GU10  
922-65 RGB 1PF/6

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51  
Spanning: 220-240 V  
Vermogensequivalent: 50 W  
Energie-efficiëntielabel (EEL): G  
Energieverbruik: 4,9 W  
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 58 mm  
Totale lengte: 58 mm  
Totale breedte: 50 mm

## NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000  
Nominale lichtstroom: 345 lm  
Geschatte piekintensiteit: 550 cd  
Nominaal vermogen: 4.9 W

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60  
Lamptechnologie: Led  
EPREL-registratienummer: 804322

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699787134  
Nettogewicht: 0,05 kg  
Brutogewicht: 0,09 kg  
Hoogte: 16 cm  
Lengte: 7 cm  
Breedte: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.