



Slimme stekker

Met de WiZ slimme stekker verander je elk stopcontact in een slim stopcontact. Sluit een gewone lamp aan op een stopcontact met een slimme stekker en bedien die vervolgens met je smartphone of stem. Door timers in te stellen kun je apparaten in- of uitschakelen volgens je dagelijkse ritme. Dat is niet alleen superhandig, zo bespaar je ook nog eens energie! Je hoeft nooit meer te twijfelen of je thuis vergeten bent lampen of apparaten uit te doen, want dat check je meteen in de WiZ app.

PRODUCTKENMERKEN

- Plug-and-Play
- Compatibel met Alexa en Google Home
- Bediening met app of stem




Directe configuratie voor alle smart home-functionaliteiten

Gebruik al je smart home-functies eenvoudig door je nieuwe WiZ-apparaat te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien je lampen en apparaten zelfs als je weg bent van huis, door een schema in te stellen zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. Je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Maak je dagelijkse apparaten slim: lampen, ventilatoren en nog veel meer

Bedien gewone lampen, decoratieve lampen, ventilators, je koffiezetapparaat en nog veel meer. Gebruik WiZ om apparaten te bedienen die alleen stroom nodig hebben om te werken, om deze te koppelen met de app en deze daarmee te bedienen.



Eenvoudige planning en automatisering van slimme lampen en apparaten

Stel een schema op zodat je lampen of apparaten thuis automatisch in- en uitgeschakeld worden op basis van je dagelijkse of wekelijkse routine. Automatiseer je lampen en apparaten, zodat ze uitgeschakeld blijven als ze niet nodig zijn, om energie te besparen.



Apparaten overal te bedienen via je smartphone

Je hoeft je geen zorgen te maken of je een apparaat aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone of er andere apparaten mee bedienen.



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Type stekker: Type F

INTERACTIVITEIT

Stroom (A): 10

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 230 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,096 kg

Totale hoogte: 61 mm

Totale lengte: 59 mm

Totale breedte: 49 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominaal vermogen: Max 2300 W

SERVICE

Garantie: 1 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

IP-classificatie: IP20 | Bescherming

tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:

Yes

Wifi: 802.11b/g/n

Vastgestelde ondersteuningsperiode:

Minimum of 60 months after
introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

Compatibel met systemen van

derden: Alexa Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Siri Shortcuts

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699789329

Nettogewicht: 0,09 kg

Brutogewicht: 0,12 kg

Hoogte: 16,1 cm

Lengte: 7,1 cm

Breedte: 7,1 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.