

LED-stripverlengstuk 1 m

Verleng je WiZ LED-strip tot maximaal 10 meter met de flexibele gekleurde verlengstrip van 1 meter, waarmee je nog meer kleur in je huis brengt.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- 1 m LED-strip
- IP20/Plastic




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar

Lumenbehoudfactor: 70%

Aantal schakelcycli: 50.000

Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Nee

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee

Inclusief voedingsadapter: Nee

Inclusief afstandsbediening: Nee

Zonne-energie: Nee

WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80

Kleurtemperatuur: 2700-6500 K

Opwarmtijd tot 60% licht: 2

Lichtrendement (gespec.) (nom.): 80

LICHTSNOER/LIGHTSTRIP

Uitbreidbaarheid: Ja

Uitgangsvermogen: 12 VDC

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Keuken

Slaapkamer Woonkamer

Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 800 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 12 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,05 kg

Totale hoogte: 2,2 mm

Totale lengte: 1.000 mm

Totale breedte: 12 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 440/880

Lamptechnologie: Led

Lichtkleur: Gekleurd en wit licht (RGBW)

Dimbare lamp: Ja

Wattage meegeleverde lamp: 11

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Wifi: 802.11b/g/n

Vastgestelde ondersteuningsperiode:

Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Siri Shortcuts

Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514261082

Nettogewicht: 0,05 kg

Brutogewicht: 0,12 kg

Hoogte: 16 cm

Lengte: 4,5 cm

Breedte: 7,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.