

PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Deze rechte Philips S14D LED-buis gaat uitzonderlijk lang mee en bespaart veel energie. Met zijn warmwitte kleurtemperatuur is deze LED-buis de perfecte duurzame vervanging voor je tl-buizen.

Hoogwaardig licht

- Overall licht

Kenmerken

Overall licht

Dankzij zijn innovatieve maar vertrouwde vormgeving voorkomt deze

LED-lamp de schaduw die normaal optreedt aan de rand van de

bundelspreiding. Het resultaat? Overall natuurlijk, warmwit licht.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Overig
- Fitting: S14s
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 °C t/m 45 °C
- Nominale levensduur: 30.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 375 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700
- Lichtstroom: 375 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,1
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 107

Diversen

- EyeComfort: Ja
- Keurmerken: CE-markering, KEMA Keur-certificaat, Conform RoHS
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Producttitel: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 3,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 500 mm
- Totale lengte: 500 mm
- Totale breedte: 30 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 30.000

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 30 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 387350
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: S14s
- Compatibiliteit met VSA: Netspanning

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514263581
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutoweight: 0,18 kg
- Hoogte: 53,5 cm
- Lengte: 3,3 cm
- Breedte: 5,1 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.453

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.