

# PHILIPS

LEDtube Mains  
S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D



8719514263642



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Deze rechte Philips S19 LED-buis gaat uitzonderlijk lang mee en bespaart veel energie. Met zijn warmwitte kleurtemperatuur is deze LED-buis de perfecte duurzame vervanging voor je tl-buizen.

### Hoogwaardig licht

- Overall licht

# Kenmerken

## Overall licht

Dankzij zijn innovatieve maar vertrouwde vormgeving voorkomt deze

LED-lamp de schaduw die normaal optreedt aan de rand van de

bundelspreiding. Het resultaat? Overall natuurlijk, warmwit licht.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Overig
- Fitting: S14d
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 °C t/m 45 °C
- Nominale levensduur: 30.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 375 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700
- Lichtstroom: 375 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,1
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 107

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- Keurmerken: CE-markering, KEMA Keur-certificaat, Conform RoHS
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Producttitel: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

## Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.4

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 3,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 500 mm
- Totale lengte: 500 mm
- Totale breedte: 30 mm

## Nominale waarden

- Nominale levensduur: 30.000

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 30 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 387348
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: S14d
- Compatibiliteit met VSA: Netspanning

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514263642
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Brutoweight: 0,18 kg
- Hoogte: 53,5 cm
- Lengte: 3,3 cm
- Breedte: 5,1 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-15  
Versie: 0.439

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.