

PHILIPS

Kaarslamp en
kogellamp

Led

5 W-40 W

E27

Warm wit



8719514310117



Ultramoderne LED- lamp voor in huis

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur – gaan tot 15 jaar mee

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen
- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

Kenmerken

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15

jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Perfect voor decoratieve armaturen



Moderne verlichting in Philips LED-kaarslampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een Philips LED verwacht voor een betaalbare prijs.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514310117
- EOC: 87195143101701
- Producttitel: LED 40W P45 E27 WW FR ND 3SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energieverbruik: 4,9 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 87 mm
- Totale lengte: 87 mm
- Totale breedte: 45 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514310117
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutowicht: 0,08 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 15,5 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.306

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com