

PHILIPS

Filamentlamp amber
28W A160 E27

LED


1800K

300 lm

15.000 uur



8719514313828



Ultramoderne LED- lamp voor in huis

LED-lampen van Philips geven prachtig, extra warm licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Dankzij de kleurtemperatuur die vergelijkbaar is met een vlam, is deze lamp ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer.

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

• Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijlen nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit. "

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Amber
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Garantie

- Garantieperiode: 2.5 years

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 300 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 1800
- Lichtstroom: 300 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 66

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Decoratief

Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514313828
- EOC: 871951431382800
- Producttitel: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.7

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 28
- Energieverbruik: 4,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 293 mm
- Totale lengte: 293 mm
- Totale breedte: 162 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 162 mm
- Lamptechnologie: Led
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E27
- kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen: No

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514313828
- Nettogewicht: 0,23 kg
- Brutoweight: 0,49 kg
- Hoogte: 32 cm
- Lengte: 18,5 cm
- Breedte: 18,5 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.363

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.