

# PHILIPS

Filamentlamp helder  
40W A60 E27

LED

2200-2700 K

470 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514323759



## Ervaar dimbaar, warmwitte LED- verlichting

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Deze lamp is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

### Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie

### Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

# Kenmerken

## Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

## Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 138

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, WarmGlow

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514323759
- EOC: 871951432375900
- Producttitel: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 3,4
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 104 mm
- Totale lengte: 104 mm
- Totale breedte: 60 mm

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1109129

#### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:  
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514323759
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,05 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.427

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.