

PHILIPS

Lamp (dimbaar)

Led

10,5 W-100 W

B22

WarmGlow

Dimmen



8719514324138



Ervaar dimbaar, warmwitte LED- verlichting

Philips LED-lampen geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor algemene kamerverlichting

Kenmerken

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: B22
- Dimbaar: Ja

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 1521 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 144

Diversen

- EyeComfort: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514324138
- EOC: 871951432413800
- Producttitel: LED classic 100W A60 B22 FR WGD90 SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 100 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 10,5 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 107 mm
- Totale lengte: 107 mm
- Totale breedte: 60 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 453261

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514324138
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutowicht: 0,05 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.201

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com