

PHILIPS

Kaarslamp en
kogellamp (dimbaar)

Led

3,4 W - 40 W

B22

WarmGlow

Dimmen



8719514324251



Ervaar dimbaar, warmwitte LED- verlichting

Heldere LED-kaarslampen van Philips geven een prachtig, sprankelend lichteffect en gaan uitzonderlijk lang mee. Deze lamp is zowel aan als uit schitterend en perfect geschikt voor kroonluchters met kleine fittingen (E14).

Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor decoratieve armaturen

Kenmerken

Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op

lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

Perfect voor decoratieve armaturen



Moderne verlichting in Philips LED-kaarslampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals kroonluchters, plafondventilators, sierstrips en lantaarns.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting: B22
- Dimbaar: Ja

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 138

Diversen

- EyeComfort: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514324251
- EOC: 871951432425100
- Producttitel: LED classic 40W B35 B22 CL WGD90 SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.6
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): D
- Energieverbruik: 3,4 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 94 mm
- Totale lengte: 94 mm
- Totale breedte: 35 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 1109141

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514324251
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,03 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-02-17
Versie: 0.190

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com