

# PHILIPS

Planet  
inbouwverlichting

Inbouwlampen


2200-2700 K

White

Dimbaar



8719514328594



## Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht.

Creëer de perfecte sfeer met dimbare Philips LED WarmGlow inbouwspots. Hoe meer je ze dimt, hoe warmer het licht.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 33 mA
- Rendement: 71 lm/W

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,195 kg
- Lengte inbouwopening: 6.8-7.8 cm
- Diameter inbouwopening: 6.8-7.8 cm
- Hoogte: 4,8 cm
- Lengte: 4,8 cm
- Inbouwafstand: 0,4 cm
- Breedte: 9,2 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Diameter: 92 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lichtkleur: 2200-2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 6
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514328594
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Bruto gewicht: 0,23 kg
- Hoogte: 9,5 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 11,4 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-11  
Versie: 0.328

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.