

PHILIPS


Planet
inbouwverlichting

Inbouwlampen


2200-2700 K

White

Dimbaar



8719514328631



Hoe meer je dimt, hoe
warmer het licht.

Creëer de perfecte sfeer met dimbare Philips LED WarmGlow
inbouwspots. Hoe meer je ze dimt, hoe warmer het licht.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 71

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 33 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,195 kg
- Inbouwfstand: 4 mm
- Totale hoogte: 48 mm
- Totale lengte: 48 mm
- Totale breedte: 92 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 92 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 2200-2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 6
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514328631
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutoweight: 0,06 kg
- Hoogte: 10,5 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 17,6 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.311

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com