

**PHILIPS**

Planet  
inbouwverlichting

Inbouwlampen


2200-2700 K

White

Dimbaar



8719514328631



# Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht.

Creëer de perfecte sfeer met dimbare Philips LED WarmGlow inbouwspots. Hoe meer je ze dimt, hoe warmer het licht.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

## Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 71

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 33 mA

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,195 kg
- Inbouwafstand: 4 mm
- Totale hoogte: 48 mm
- Totale lengte: 48 mm
- Totale breedte: 92 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Diameter: 92 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 2200-2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 6
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514328631
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutoweight: 0,06 kg
- Hoogte: 10,5 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 17,6 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-30  
Versie: 0.311

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)