

PHILIPS

Filamentlamp amber
40W ST64 E27

Led

2200 K


470 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514337817



Ultramoderne LED-lamp voor in huis

LED-lampen van Philips geven prachtig, extra warm licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Dankzij de kleurtemperatuur die vergelijkbaar is met een vlam, is deze lamp ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer.

Dimbaar extra warmwit licht


- Dimbaar extra warmwit licht

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Dimbaar extra warmwit licht



Biedt een gezellige en warme sfeer in je kamer met extra warmwitte lampen, die je kunt dimmen om de juiste sfeer te creëren voor elk moment.

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijlen nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit."

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 822 | CCT of 2200K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 85

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Decoratief

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514337817
- EOC: 871951433781700
- Producttitel: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 5,5 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 6

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 140 mm
- Totale lengte: 140 mm
- Totale breedte: 64 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 574380

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514337817
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruto gewicht: 0,07 kg
- Hoogte: 17,7 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 7,5 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.250

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com