



## Superslim Plafondlamp 14 W

Voeg instelbaar warmwit of koelwit licht toe aan je leefruimte met de WiZ Super Slim slimme plafondlamp. Gebruik de WiZ app of je stem om de verlichting te dimmen of feller te zetten, of gebruik voorgeprogrammeerde lichtscènes op Wi-Fi-setups.


## PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar warm-tot koelwit
- Afmetingen: Ø 242
- IP20/kunststof/wit



## Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



## Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



## Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



## Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



## Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: Rond  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White  
Materiaal: Metaal Kunststof

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 20 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 20.000  
Nominale levensduur: 20.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELIJD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 92

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer  
Eetkamer Woonkamer Kinderkamer

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 120 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: 220-240 V

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,43 kg  
Totale hoogte: 23 mm  
Totale lengte: 242 mm  
Totale breedte: 242 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter: 242 mm  
Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: 1300  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Instelbaar wit licht  
Wattage meegeleverde lamp: 14  
IP-classificatie: IP20 | Bescherming  
tegen vingers  
Beschermingsklasse: Klasse II -  
dubbel geïsoleerd

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514337978  
Nettogewicht: 0,43 kg  
Brutogewicht: 0,5 kg  
Hoogte: 25 cm  
Lengte: 2,8 cm  
Breedte: 24,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.