

PHILIPS

Lamp

Led

6,5 W-60 W

E14

Warm wit



8719514361423



Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-lampen geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Deze lamp is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kenmerken

**Dezelfde vorm en grootte als een
standaardgloeilamp**



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: T20
- Fitting: E14
- Dimbaar: Nee

Lampafmeting

- Hoogte: 9 cm
- Breedte: 2 cm

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Rendement: 124 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514361423
- EOC: 871951436142300
- Producttitel: LED classic 60W T20L E14 WW CL ND SRT

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 6,5 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 9 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 658026

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514361423
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Brutogewicht: 0,03 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 3 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2025-11-12
Versie: 0.261

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com